

# 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：藍心眼鏡時尚有限公司

申請日期：2013/4/19

一、型式分類：\_\_\_\_\_

(一) 品牌：DAKOTA SMITH

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：DS-8006-A

1支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：灰

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

申請者： 藍心眼鏡 品牌 DAKOTA SMITH 濾鏡：偏光  
 審查人員：

| 系列型式     |          |                 | 太陽眼鏡<br>型號 / 代號 | 鏡框材質<br>“ V ” |        | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光<br>學<br>等<br>級 | 「駕駛及道路使<br>用」及「參考點」<br>與主要型式不同請<br>註明 | 若為送檢<br>之樣品型<br>號請打“<br>V” |
|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------|--------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 廠商<br>填寫 | PIDC填寫   |                 |                 | 金<br>屬        | 塑<br>膠 |          |                  |                  |                                       |                            |
|          | 樣品<br>編號 | 查核<br>點收<br>“V” |                 |               |        |          |                  |                  |                                       |                            |
| 主        |          |                 | DS-8006-A       | V             |        | 灰        | 3                | 1                |                                       | v                          |
| 1        |          |                 | DS-8002-A       |               | V      | 綠        | 2                | 1                |                                       | v                          |
| 2        |          |                 | DS-8002-B       |               | V      | 茶        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 3        |          |                 | DS-8003-A       |               | V      | 綠        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 4        |          |                 | DS-8001-A       |               | V      | 茶        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 5        |          |                 | DS-8004-B       |               | V      | 紅        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 6        |          |                 | DS-8004-D       |               | V      | 綠        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 7        |          |                 | DS-8006-C       | v             |        | 綠        | 2                | 1                |                                       |                            |
| 8        |          |                 | DS-8003-D       |               | V      | 紫紅       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 9        |          |                 | DS-8004-C       | v             |        | 茶        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 10       |          |                 | DS-8001-B       |               | V      | 漸進茶      | 3                | 1                |                                       |                            |
| 11       |          |                 | DS-8003-B       |               | V      | 茶        | 3                | 1                |                                       | v                          |
| 12       |          |                 | DS-8007-D       | v             |        | 茶        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 13       |          |                 | DS-8006-B       | v             |        | 茶        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 14       |          |                 | DS-8007-C       | v             |        | 紫紅       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 15       |          |                 | DS-8007-A       | v             |        | 灰        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 16       |          |                 | DS-8012-A       |               | V      | 漸紫       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 17       |          |                 | DS-8012-B       |               | V      | 漸紫       | 2                | 1                |                                       |                            |
| 18       |          |                 | DS-8012-D       |               | V      | 漸紫       | 2                | 1                |                                       |                            |
| 19       |          |                 | DS-8012-C       |               | V      | 漸灰       | 2                | 1                |                                       |                            |
| 20       |          |                 | DS-8013-B       | v             |        | 漸墨綠      | 3                | 1                |                                       |                            |
| 21       |          |                 | DS-8013-D       | v             |        | 漸紫       | 3                | 1                |                                       | v                          |
| 22       |          |                 | DS-8015-A       | v             |        | 綠        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 23       |          |                 | DS-8013-C       | v             |        | 漸綠       | 2                | 1                |                                       |                            |
| 24       |          |                 | DS-8013-A       | v             |        | 漸紫       | 2                | 1                |                                       |                            |
| 25       |          |                 | DS-8021-A       | v             |        | 藍        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 26       |          |                 | DS-8021-B       | v             |        | 黃        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 27       |          |                 | DS-8020-C       | v             |        | 藍        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 28       |          |                 | DS-8015-C       | v             |        | 漸咖       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 29       |          |                 | DS-8015-D       | v             |        | 藍        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 30       |          |                 | DS-8018-C       | v             |        | 漸黃       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 31       |          |                 | DS-8015-B       | v             |        | 漸藍       | 3                | 1                |                                       | V                          |
| 32       |          |                 | DS-8011-D       |               | V      | 藍        | 3                | 1                |                                       |                            |
| 33       |          |                 | DS-8011-C       |               | V      | 深紫       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 34       |          |                 | DS-8011-B       |               | V      | 漸紫       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 35       |          |                 | DS-8011-A       |               | V      | 漸紫       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 36       |          |                 | DS-8018-A       | v             |        | 漸紫       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 37       |          |                 | DS-8018-D       | v             |        | 漸灰       | 3                | 1                |                                       |                            |
| 38       |          |                 | DS-8019-C       | v             |        | 漸紫       | 3                | 1                |                                       |                            |

|    |  |  |           |   |   |       |   |   |         |   |
|----|--|--|-----------|---|---|-------|---|---|---------|---|
| 39 |  |  | DS-8019-D | V |   | 漸咖    | 3 | 1 |         |   |
| 40 |  |  | DS-8019-B | V |   | 藍     | 3 | 1 |         |   |
| 41 |  |  | DS-8019-A | V |   | 綠     | 3 | 1 |         |   |
| 42 |  |  | DS-8020-B | V |   | 琥珀色   | 2 | 1 |         |   |
| 43 |  |  | DS-8021-D | V |   | 漸灰    | 3 | 1 |         |   |
| 44 |  |  | DS-8021-C | V |   | 淺紫    | 3 | 1 |         |   |
| 45 |  |  | DS-8020-A | V |   | 漸灰    | 3 | 1 |         |   |
| 46 |  |  | DS-8020-D | V |   | 綠     | 3 | 1 |         |   |
| 47 |  |  | DS-8018-B | V |   | 漸紫    | 3 | 1 |         |   |
| 48 |  |  | DS-8016-C | V |   | 琥珀色   | 3 | 1 |         |   |
| 49 |  |  | DS-8016-B |   | V | 藍     | 3 | 1 |         |   |
| 50 |  |  | DS-8016-D |   | V | 漸紫    | 2 | 1 |         |   |
| 51 |  |  | DS-8016-A | V |   | 綠     | 3 | 1 |         | V |
| 52 |  |  | DS-8032-C | V |   | 透灰鍍藍膜 | 2 | 1 |         |   |
| 53 |  |  | DS-8032-D | V |   | 漸紫    | 3 | 1 |         |   |
| 54 |  |  | DS-8035-A | V |   | 漸灰    | 3 | 1 |         |   |
| 55 |  |  | DS-8035-C | V |   | 漸茶    | 3 | 1 |         |   |
| 56 |  |  | DS-8035-D | V |   | 漸深藍   | 4 | 1 | 非適合道路駕駛 |   |
| 57 |  |  | DS-8030-C | V |   | 茶     | 3 | 1 |         |   |
| 58 |  |  | DS-8030-D | V |   | 漸黑    | 3 | 1 |         |   |
| 59 |  |  | DS-8031-C | V |   | 漸深藍   | 4 | 1 | 非適合道路駕駛 |   |
| 60 |  |  | DS-8031-D | V |   | 漸灰    | 3 | 1 |         |   |