

# 經濟部標準檢驗局 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者： 視鼎國際光學科技企業有限公司      申請日期： 2019.7.3

聯絡人：                      電話：                      傳真：

## 一、 形式分類

(一) 品牌： 視鼎

(二)  一般濾鏡    偏光濾鏡

(三) 主要形式

1. 型號 (代號)： 9111 (19-07-BAG-007)

2.  金屬鏡框    非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色： 灰色白水銀

4. 濾鏡分類：    0    1    2    3    4

5.  適合    不適合駕駛及道路使用

6. 參考點    32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)  
                   27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

備註：

1. CNS 15067(106年版):光學等級不分級。

2. CNS 15067(101年版):光學等級  1  2。

| (四) 系列型式： |        |              |         |          |          |          |                           |
|-----------|--------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 編號        | 型號(代號) | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|           |        | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 1         | 2602   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 2         | 2603   |              | ✓       | 茶褐色      | 2        | 1        |                           |
| 3         | 2604   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 4         | 2605   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 5         | 2606   |              | ✓       | 茶褐色      | 2        | 1        |                           |
| 6         | 2607   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 7         | 2608   |              | ✓       | 黑色       | 3        | 2        | ✓                         |
| 8         | 2609   |              | ✓       | 茶褐色      | 2        | 1        |                           |
| 9         | 2610   |              | ✓       | 黑灰電水銀色   | 3        | 1        |                           |
| 10        | 2611   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 11        | 2501   |              | ✓       | 藍色       | 2        | 1        | ✓                         |
| 12        | 2502   |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        |                           |
| 13        | 2503   |              | ✓       | 藍色       | 3        | 1        |                           |
| 14        | 2504   |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        |                           |
| 15        | 2505   |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        |                           |
| 16        | 2506   |              | ✓       | 藍色       | 2        | 1        |                           |
| 17        | 2507   |              | ✓       | 藍色       | 3        | 1        |                           |
| 18        | 2508   |              | ✓       | 藍色       | 2        | 1        |                           |
| 19        | 2509   |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 2        | 1        |                           |
| 20        | 2510   |              | ✓       | 藍色       | 1        | 1        |                           |
| 21        | 2601   |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 22        | 2601   |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 23        | 2602   |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 24        | 2602   |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 25        | 2604   |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 26        | 2604   |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 27        | 2611   |              | ✓       | 茶色漸層     | 4        | 1        |                           |
| 28        | 2611   |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 29        | 3003   |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 30        | 3003   |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 31        | 3003   |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 32        | 3002-1 |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 33        | 3002-1 |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        | ✓                         |
| 34        | 3002-1 |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 35        | 3001   |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 36        | 3001   |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 37        | 3001   |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 38        | 2771   |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        | ✓                         |
| 39        | 2771   |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 40        | 2771   |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 41        | 0305   |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |

| 編號 | 型號(代號)    | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|----|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|    |           | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 42 | 0306      |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 43 | 3006      |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        | ✓                         |
| 44 | 3006      |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 45 | 0501      |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        |                           |
| 46 | 0502      |              | ✓       | 藍色漸層     | 4        | 1        |                           |
| 47 | 0E0301    |              | ✓       | 藍色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 48 | 0E0302    |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 49 | 0E0303    |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 50 | 0E0304    |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 51 | ZP-S001   |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        | ✓                         |
| 52 | ZP-S002   |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4        | 1        |                           |
| 53 | ZP-S003   |              | ✓       | 灰色       | 4        | 1        |                           |
| 54 | ZP-S004   |              | ✓       | 灰色       | 4        | 1        |                           |
| 55 | ZP-S005   |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4        | 1        |                           |
| 56 | ZP-S006   |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4        | 1        |                           |
| 57 | ZP-S007   |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4        | 1        |                           |
| 58 | ZP-S008   |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 59 | ZP-S009   |              | ✓       | 灰色       | 4        | 1        |                           |
| 60 | ZP-S010   |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4        | 1        |                           |
| 61 | UV400     |              | ✓       | 灰色電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 62 | 2601      |              | ✓       | 灰黑色      | 3        | 1        |                           |
| 63 | 1806      |              | ✓       | 七彩紅水銀    | 4        | 1        |                           |
| 64 | 2502      |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 65 | 2504      |              | ✓       | 淺灰水銀     | 1        | 1        |                           |
| 66 | 2504      |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 4        | 1        |                           |
| 67 | 2504      |              | ✓       | 茶褐色淺水銀   | 2        | 1        |                           |
| 68 | 2504      |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 69 | 2505      |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 70 | 2506      |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 71 | 2507***** |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        | ✓                         |
| 72 | 2507      |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 73 | 2507      |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 74 | 2507      |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 75 | 2507      |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 76 | 2507      |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 77 | 2507      |              | ✓       | 黃色       | 1        | 1        |                           |
| 78 | 2508      |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 79 | 2509      |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 80 | 2510      |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 81 | 2605      |              | ✓       | 茶褐色淺水銀   | 3        | 1        |                           |
| 82 | 2605      |              | ✓       | 黃色       | 1        | 1        |                           |
| 83 | 2605      |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)    | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |           | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 84  | 2605      |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 85  | 2605      |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 86  | 2608      |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 87  | 2608      |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 88  | 2608      |              | ✓       | 黃色       | 1        | 1        |                           |
| 89  | 1806      |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 4        | 1        |                           |
| 90  | antifog1  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 91  | BL-E-S5   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 92  | BL-M-S    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 93  | BL-M-S1   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 94  | BL-M-S11  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 95  | BL-M-S12  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 96  | BL-M-S13  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 97  | BL-M-S14  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 98  | BL-M-S15  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 99  | BL-M-S16  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 100 | BL-M-S17  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 101 | BL-M-S18  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 102 | BL-M-S19  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 103 | BL-M-S2   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 104 | BL-M-S20  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 105 | BL-M-S21  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 106 | BL-M-S22  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 107 | BL-M-S6   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 108 | BL-M-S7   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 109 | BL-M-S7-1 |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 110 | BL-M-S7-2 |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 111 | ZP-2601   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 112 | ZP-S002   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 113 | ZP-S003   |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 4        | 1        |                           |
| 114 | ZP-S003   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 4        | 1        |                           |
| 115 | ZP-S008   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 116 | ZP-S011   |              | ✓       | 淺藍漸水銀    | 2        | 1        |                           |
| 117 | ZP-S012   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 2        | 1        | ✓                         |
| 118 | ZP-S013   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 119 | ZP-S014   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 120 | ZP-S015   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 121 | ZP-S015   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 122 | ZP-S016   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 123 | ZP-S017   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 124 | ZP-S018   |              | ✓       | 七彩紅水銀    | 4        | 1        |                           |
| 125 | ZP-S018   |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 4        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)    | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |           | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 126 | ZP-S018   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 127 | ZP-S018   |              | ✓       | 黃色       | 1        | 1        |                           |
| 128 | ZP-S018   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 129 | ZP-S019   |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 4        | 1        |                           |
| 130 | ZP-S019   |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 4        | 1        |                           |
| 131 | ZP-S019   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 4        | 1        |                           |
| 132 | ZP-S020   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 133 | ZP-S020-1 |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        | ✓                         |
| 134 | ZP-S021   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 135 | ZP-S022   |              | ✓       | 七彩綠水銀    | 4        | 1        |                           |
| 136 | ZP-S022   |              | ✓       | 七彩藍水銀    | 4        | 1        |                           |
| 137 | 3008      |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 138 | 3008      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 139 | 3008      |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 140 | 3009      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 141 | 3009      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 142 | 3010      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 143 | 3010      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 144 | 3010      |              | ✓       | 粉紅色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 145 | 3011      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 146 | 3011      |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 147 | 2904      |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        |                           |
| 148 | 2904      |              | ✓       | 淺灰色漸層    | 1        | 1        |                           |
| 149 | 2904      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 150 | 1104      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 151 | 2701      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 152 | 2774      |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 153 | 2906      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 154 | 3005      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 155 | 2606-6    |              | ✓       | 灰色       | 3        | 1        | ✓                         |
| 156 | 2775      |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 157 | BS-2001   |              | ✓       | 藍色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 158 | CAT001    |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 159 | CAT002    |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 160 | CAT003    |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 161 | CAT004    |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 162 | DZ8213 C1 |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 163 | DZ8213 C2 |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 164 | MUS002    |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 165 | MUS002    |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 166 | R169      |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 167 | R169      |              | ✓       | 粉紅色漸層    | 1        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)    | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |           | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 168 | SFD-0116  |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 169 | SFD-0116  |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 170 | WE001     |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 171 | WE001     |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 172 | 2702      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 173 | 2702      |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 174 | 2702      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 175 | 2703      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 176 | 2703      |              | ✓       | 茶褐色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 177 | 5643      | ✓            |         | 藍色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 178 | 5643      | ✓            |         | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 179 | 5643      | ✓            |         | 淺灰色漸層    | 1        | 1        |                           |
| 180 | 9111      | ✓            |         | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 181 | 9111      | ✓            |         | 淺灰色漸層    | 1        | 1        |                           |
| 182 | 5643      | ✓            |         | 灰色       | 3        | 1        |                           |
| 183 | 1803      | ✓            |         | 灰色       | 3        | 1        |                           |
| 184 | 1804      | ✓            |         | 茶色       | 3        | 1        |                           |
| 185 | ZP-KID001 |              | ✓       | 七彩綠      | 2        | 1        |                           |
| 186 | ZP-SC01   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 187 | 2705      |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 188 | 2705      |              | ✓       | 黑色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 189 | VM2704    |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 190 | VM2704    |              | ✓       | 褐色       | 3        | 1        |                           |
| 191 | VM2704    |              | ✓       | 紅色       | 2        | 1        |                           |
| 192 | KID01     |              | ✓       | 灰電鍍黑色    | 3        | 1        |                           |
| 193 | KID01     |              | ✓       | 灰電鍍藍色    | 3        | 1        |                           |
| 194 | KID01     |              | ✓       | 灰電鍍紅色    | 3        | 1        |                           |
| 195 | VM2706    |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 196 | VM2706    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 197 | VM2706    |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 198 | ZP-S023   |              | ✓       | 黃色       | 1        | 1        |                           |
| 199 | ZP-S023   |              | ✓       | 灰電鍍藍色    | 3        | 1        |                           |
| 200 | 2801      |              | ✓       | 灰電鍍黑色    | 3        | 1        |                           |
| 201 | 2608-4    |              | ✓       | 褐色       | 3        | 1        | ✓                         |
| 202 | 2705      |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 203 | DZ6248    |              | ✓       | 黑紫色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 204 | DZ6248    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 205 | N905      |              | ✓       | 灰片綠水銀    | 3        | 1        |                           |
| 206 | N905      |              | ✓       | 灰片黑水銀    | 3        | 1        |                           |
| 207 | OE0305    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 208 | ZP-2601   |              | ✓       | 灰片藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 209 | 0704      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)  | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |         | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 210 | 0704    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 211 | 0704    |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 212 | 0704    |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 213 | 132     |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 214 | 132     |              | ✓       | 褐色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 215 | 132     |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 216 | 206     |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 217 | 206     |              | ✓       | 灰色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 218 | 206     |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 219 | VP1101  |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 220 | VP1101  |              | ✓       | 褐色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 221 | 0407    |              | ✓       | 黑色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 222 | 0407    |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 223 | 0407    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 224 | VP0405  |              | ✓       | 黑色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 225 | 0406    |              | ✓       | 黑色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 226 | 0406    |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 227 | 0406    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 228 | 2801    |              | ✓       | 電鍍綠七彩    | 3        | 1        |                           |
| 229 | 3350    |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 230 | 6765    |              | ✓       | 墨綠色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 231 | 6765    |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 232 | 6768    |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 233 | 6768    |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 234 | 6769    |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 235 | OE0204  |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 236 | OE0204  |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 237 | OE0204  |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 238 | OE0205  |              | ✓       | 褐色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 239 | OE0205  |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 240 | OE0205  |              | ✓       | 紫色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 241 | OE0601  |              | ✓       | 紅色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 242 | OE0601  |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 243 | OE0601  |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 244 | OE0602  |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 245 | OE0602  |              | ✓       | 黑灰色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 246 | sbon01  |              | ✓       | 電鍍水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 247 | sbon01  |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 248 | sbon01  |              | ✓       | 茶褐色      | 3        | 1        |                           |
| 249 | sbon01  |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 250 | ZP-S025 |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 251 | 9616    |              | ✓       | 電鍍水銀黑    | 3        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)  | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |         | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 252 | 12056   |              | ✓       | 電鍍水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 253 | 1405L   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        | ✓                         |
| 254 | sbon01  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 255 | ZP-S025 |              | ✓       | 電鍍水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 256 | 0104    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 257 | 0202    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 258 | 0703    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 259 | 0704    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 260 | 2906    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 261 | OE0203  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 262 | VP0105  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 263 | ZP2601  |              | ✓       | 黑色       | 3        | 2        | ✓                         |
| 264 | ZP-S004 |              | ✓       | 灰色       | 4        | 1        | ✓                         |
| 265 | 0108    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 266 | 1301    |              | ✓       | 褐色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 267 | 2503    |              | ✓       | 灰色       | 2        | 1        |                           |
| 268 | 2504    |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 4        | 1        |                           |
| 269 | 2505    |              | ✓       | 黑灰電七彩綠   | 4        | 1        |                           |
| 270 | 2506    |              | ✓       | 灰電藍七彩    | 4        | 1        |                           |
| 271 | 2506    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 272 | 2506    |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 273 | 2506    |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 4        | 1        |                           |
| 274 | 2507    |              | ✓       | 灰色       | 1        | 1        |                           |
| 275 | 2507    |              | ✓       | 茶褐色      | 3        | 1        |                           |
| 276 | 2507    |              | ✓       | 電鍍綠七彩    | 3        | 1        |                           |
| 277 | 2507    |              | ✓       | 電鍍綠七彩    | 4        | 1        |                           |
| 278 | 2507    |              | ✓       | 電鍍綠七彩    | 4        | 1        |                           |
| 279 | 2509    |              | ✓       | 灰電藍七彩    | 3        | 1        |                           |
| 280 | 2605    |              | ✓       | 淺茶色      | 1        | 1        |                           |
| 281 | 2605    |              | ✓       | 電鍍淺水銀    | 1        | 1        |                           |
| 282 | 2608    |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 3        | 1        |                           |
| 283 | 2701    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 284 | 9111    | ✓            |         | 茶色漸層     | 3        | 1        |                           |
| 285 | 9111    | ✓            |         | 黑灰色漸層    | 3        | 1        |                           |
| 286 | 9111    | ✓            |         | 黑灰漸層色    | 2        | 1        |                           |
| 287 | 12056   |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 3        | 1        |                           |
| 288 | 12056   |              | ✓       | 灰電藍七彩    | 4        | 1        |                           |
| 289 | a9111   | ✓            |         | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 290 | a9111   | ✓            |         | 黑灰色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 291 | a9111   | ✓            |         | 墨綠色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 292 | b1a001  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 293 | b1a002  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |



| 編號  | 型號(代號)  | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |         | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 294 | L2705   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 295 | S2S01   |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 4        | 1        |                           |
| 296 | S2S01   |              | ✓       | 黑灰色      | 2        | 1        |                           |
| 297 | S2S01   |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 298 | S2S01   |              | ✓       | 茶色漸層     | 2        | 1        |                           |
| 299 | sbon01  |              | ✓       | 灰電七彩色    | 3        | 1        |                           |
| 300 | VM0504  |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 3        | 2        |                           |
| 301 | VM0504  |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 2        |                           |
| 302 | VP1401  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 303 | ZP0401  |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 4        | 1        |                           |
| 304 | ZP-2601 |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 305 | ZP-2604 |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 306 | ZP-2605 |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 3        | 1        |                           |
| 307 | ZP-D001 |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 308 | ZPKID05 |              | ✓       | 灰電紅七彩    | 3        | 1        |                           |
| 309 | ZPKID05 |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 3        | 1        |                           |
| 310 | ZPKID05 |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 4        | 1        |                           |
| 311 | ZPKID05 |              | ✓       | 灰電藍七彩    | 3        | 1        |                           |
| 312 | ZP-S008 |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 3        | 1        |                           |
| 313 | ZP-S015 |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 4        | 1        |                           |
| 314 | ZP-S022 |              | ✓       | 黑灰電水銀    | 3        | 1        |                           |
| 315 | ZP-S023 |              | ✓       | 灰電黑水銀    | 3        | 1        |                           |
| 316 | ZP-S025 |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 3        | 1        |                           |
| 317 | ZP-S026 |              | ✓       | 電鍍七彩綠    | 3        | 1        |                           |
| 318 | ZP-S027 |              | ✓       | 灰色       | 1        | 1        |                           |
| 319 | OE0503  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 2        |                           |
| 320 | OE0503  |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 2        |                           |
| 321 | 135     |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 322 | 3002    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 323 | 5139    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 324 | DS9178  | ✓            |         | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 325 | DS9178  | ✓            |         | 黑灰色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 326 | DS9178  | ✓            |         | 墨綠色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 327 | N905    |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 328 | OE0503  |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 329 | OE0504  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 330 | OE0704  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 331 | S1145   | ✓            |         | 茶褐色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 332 | S1145   | ✓            |         | 墨綠色漸層    | 2        | 1        |                           |
| 333 | T3354   |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 334 | VM2706  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 335 | VP1101  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)     | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |            | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 336 | 2507       |              | ✓       | 黑灰色      | 1        | 1        |                           |
| 337 | 2507       |              | ✓       | 茶褐色      | 3        | 1        |                           |
| 338 | 3295       |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 339 | 3295       |              | ✓       | 黑灰色電水銀   | 3        | 1        |                           |
| 340 | 6708       |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 341 | 6734       |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 342 | 6735       |              | ✓       | 透明色      | 1        | 1        |                           |
| 343 | 6748       |              | ✓       | 灰電紅色七彩   | 3        | 1        |                           |
| 344 | 6748       |              | ✓       | 灰電綠色七彩   | 3        | 1        |                           |
| 345 | 6748       |              | ✓       | 灰電藍色七彩   | 3        | 1        |                           |
| 346 | 6748       |              | ✓       | 漸層灰色電水銀  | 2        | 1        |                           |
| 347 | 6749       |              | ✓       | 灰電綠紅色七彩  | 3        | 1        |                           |
| 348 | 6749       |              | ✓       | 灰電藍色七彩   | 3        | 1        |                           |
| 349 | 6749       |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 350 | 6749       |              | ✓       | 黑灰色電水銀   | 3        | 1        |                           |
| 351 | 6763       |              | ✓       | 黑灰電紅色七彩  | 3        | 1        |                           |
| 352 | 6763       |              | ✓       | 黑灰電綠色七彩  | 3        | 1        |                           |
| 353 | 6763       |              | ✓       | 黑灰電藍色七彩  | 3        | 1        |                           |
| 354 | 9141       |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 355 | 9141       |              | ✓       | 黑灰色電水銀   | 3        | 1        |                           |
| 356 | 9141       |              | ✓       | 漸層茶色電水銀  | 3        | 1        |                           |
| 357 | 9180       | ✓            |         | 漸層黑灰色電水銀 | 3        | 1        |                           |
| 358 | 12056      |              | ✓       | 灰電藍色七彩   | 3        | 1        |                           |
| 359 | S2507      |              | ✓       | 灰電綠色七彩   | 3        | 1        |                           |
| 360 | S2507      |              | ✓       | 茶褐色      | 3        | 1        |                           |
| 361 | 2049       |              | ✓       | 黑灰電七彩藍   | 3        | 2        |                           |
| 362 | 6708       |              | ✓       | 透明色      | 0        | 2        |                           |
| 363 | ANTIBLUE02 |              | ✓       | 茶色       | 1        | 1        |                           |
| 364 | sbon01     |              | ✓       | 透明電水銀漸層  | 1        | 1        |                           |
| 365 | 2507       |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | 1        |                           |
| 366 | 2507       |              | ✓       | 茶色       | 3        | 1        |                           |
| 367 | 4521       |              | ✓       | 淺透茶色     | 1        | 1        |                           |
| 368 | 4628       |              | ✓       | 淺透茶色     | 1        | 1        |                           |
| 369 | 6708       |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 370 | 6764       |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 371 | 063        |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 372 | 3334       |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 373 | 3343       | ✓            |         | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 374 | 3348       |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 375 | 3404       |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 376 | 3434       |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 377 | 4527       |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)  | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |         | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 378 | 5001    |              | ✓       | 透明電淺藍色   | 1        | 1        |                           |
| 379 | 5552    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 380 | 5566    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 381 | 5567    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 382 | 5568    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 383 | 5569    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 384 | 5570    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 385 | 5572    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 386 | 5573    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 387 | 5574    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 388 | 5575    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 389 | 5576    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 390 | 5577    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 391 | 6800    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 392 | 6801    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 393 | 9095    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 394 | 9121    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 395 | 9122    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 396 | 9124    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 397 | 9419    |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 398 | S9418   |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        |                           |
| 399 | ZPST01  |              | ✓       | 灰電水銀黑色   | 3        | 1        |                           |
| 400 | ZPST01  |              | ✓       | 灰電綠七彩色   | 3        | 1        |                           |
| 401 | 2801    |              | ✓       | 透明電淺藍水銀  | 0        | 1        |                           |
| 402 | SZPS001 |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | 1        |                           |
| 403 | 46028   |              | ✓       | 透茶色      | 1        | 1        | ✓                         |
| 404 | 2796    |              | ✓       | 灰電七彩橘    | 3        | 1        |                           |
| 405 | 2796    |              | ✓       | 灰電七彩藍    | 3        | 1        |                           |
| 406 | 2796    |              | ✓       | 灰電水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 407 | 3334    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 408 | 3334    |              | ✓       | 透明電度淺藍   | 0        | 1        |                           |
| 409 | 3348    |              | ✓       | 透明電度淺藍   | 0        | 1        |                           |
| 410 | 7869    |              | ✓       | 灰電水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 411 | 7870    |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | 1        |                           |
| 412 | 7870    |              | ✓       | 灰電水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 413 | ZPR001  |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | 1        |                           |
| 414 | ZPR001  |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 415 | ZPR001  |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 416 | ZP-S004 |              | ✓       | 灰電七彩藍    | 3        | 1        |                           |
| 417 | 2053    |              | ✓       | 灰電藍水銀    | 3        | 1        |                           |
| 418 | 2297    |              | ✓       | 淺茶色      | 1        | 1        |                           |
| 419 | 3334    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |

| 編號  | 型號(代號)  | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |         | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 420 | 7831    |              | ✓       | 灰電綠七彩    | 3        | 1        |                           |
| 421 | 2826    |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 422 | 5002    |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 423 | 7024    | ✓            |         | 灰電七彩金綠   | 3        | 1        |                           |
| 424 | 7024    | ✓            |         | 灰電七彩紅    | 3        | 1        |                           |
| 425 | 7024    | ✓            |         | 灰電七彩紅綠   | 3        | 1        |                           |
| 426 | 7024    | ✓            |         | 灰電七彩藍    | 3        | 1        |                           |
| 427 | 7024    | ✓            |         | 灰電七彩藍綠   | 3        | 1        |                           |
| 428 | 7024    | ✓            |         | 灰電水銀黑    | 3        | 1        |                           |
| 429 | 7672    |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | 1        |                           |
| 430 | 7867    |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 431 | ZP-S001 |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | 1        |                           |
| 432 | ZP-S020 |              | ✓       | 透明色      | 0        | 1        |                           |
| 433 | ZP-S020 |              | ✓       | 透黃色      | 1        | 1        |                           |
| 434 | ZP-S020 |              | ✓       | 透藍色      | 1        | 1        |                           |
| 435 | 9111    | ✓            |         | 綠色白水銀    | 4        | 1        | ✓                         |
| 436 | 5002    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 437 | 7828    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 438 | 7828    |              | ✓       | 灰電鍍七彩綠   | 3        | N/A      |                           |
| 439 | 7904    |              | ✓       | 灰電鍍水銀黑   | 3        | N/A      |                           |
| 440 | KID831  |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 441 | Z205    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 442 | Z206    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 443 | Z831    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 444 | Z832    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 445 | Z833    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 446 | Z834    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 447 | 866     |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | N/A      |                           |
| 448 | 866     |              | ✓       | 灰電水銀黑    | 3        | N/A      |                           |
| 449 | 2368    |              | ✓       | 淺茶色      | 1        | N/A      |                           |
| 450 | 2368    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 451 | 3080    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 452 | 3108    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 453 | 3108    |              | ✓       | 透黃色      | 1        | N/A      |                           |
| 454 | 3108    |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | N/A      |                           |
| 455 | 3117    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 456 | ZP00SS1 |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 457 | ZP00SS2 |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 458 | 3117    |              | ✓       | 透黃色      | 1        | N/A      |                           |
| 459 | 3117    |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | N/A      |                           |
| 460 | 3119T   |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 461 | 3887    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)    | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |           | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 462 | 3887      |              | ✓       | 淺茶色      | 1        | N/A      |                           |
| 463 | 5004      |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 464 | 7672      |              | ✓       | 電鍍七彩綠    | 3        | N/A      |                           |
| 465 | 9418S     |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 466 | 28072     |              | ✓       | 透明電鍍淺藍色  | 0        | N/A      |                           |
| 467 | DS101     |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | N/A      |                           |
| 468 | DS101     |              | ✓       | 電鍍七彩黃綠色  | 3        | N/A      |                           |
| 469 | DS101     |              | ✓       | 電鍍七彩藍色   | 3        | N/A      |                           |
| 470 | DS101     |              | ✓       | 電鍍水銀黑色   | 3        | N/A      |                           |
| 471 | DS102     |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | N/A      |                           |
| 472 | P28       |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 473 | S2021     |              | ✓       | 透明電鍍淺藍色  | 0        | N/A      |                           |
| 474 | SY002     |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 475 | SY002     |              | ✓       | 透黃色      | 1        | N/A      |                           |
| 476 | SY002     |              | ✓       | 黑灰色      | 3        | N/A      |                           |
| 477 | Z067      |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 478 | ZP0401    |              | ✓       | 灰電鍍七彩綠   | 3        | N/A      |                           |
| 479 | ZP0401    |              | ✓       | 灰電鍍水銀黑   | 3        | N/A      |                           |
| 480 | ZP0401    |              | ✓       | 透明色      | 0        | N/A      |                           |
| 481 | ZP0401    |              | ✓       | 透黃色      | 1        | N/A      |                           |
| 482 | ZPKID01   |              | ✓       | 灰電七彩綠    | 3        | N/A      |                           |
| 483 | ZPS202    |              | ✓       | 淺茶色      | 1        | N/A      |                           |
| 484 | PLZP-SC01 |              | ✓       | 電鍍七彩綠    | 3        | N/A      |                           |
| 485 | L2507     |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |